

半光镍 UNICOTE

药浴组成

名称	浓度范围	标准
硫酸镍	200-350g/L	250 g/L
氯化镍	35-55 g/L	45 g/L
硼酸	35-50 g/L	45 g/L
UNICOTE-1(柔软剂)	4-10ml/L	8 ml/L
UNICOTE-2(填平剂)	0.4-0.6 ml/L	0.5 ml/L
UNICOTE-3(电位差)	0.5-1 ml/L	0.8 ml/L (依需要再添加)
UNICOTE-N(湿润剂)	0.3-0.5 ml/L	0.3 ml/L (依需要再添加)

特性

不含香豆素及醛类，光泽平整作用优良，内应力低、耐腐蚀性优良、药性稳定，管理容易且经济。

使用范围

二重或三重镍的底层镍。

包装规格

25kg/桶

作业条件

	使用范围	标准
阴极电流密度	4.3-6.5A/dm ²	5 A/dm ²
温度	50-70℃	55℃
PH	3.6-4.0	3.8
搅拌	空气搅拌	
过滤	连续过滤(UNICOTE 无法用活性炭除去)	

补给方法

	消耗量	补给方法
UNICOTE-2	110-130ml/KAH	每天两次或者稀释后经常补给
UNICOTE-3	70-90 ml/KAH	每天两次或者稀释后经常补给

如须增加耐蚀性可提高 UNICOTE-1 的添加量。如欲增强及稳定镀层的电位差时，在添加 UNICOTE-2 的同时可加入 UNICOTE-3。

此说明书的所有内容与建议是以本公司的实验数据为基准，由于各使用者在操作及设备上有差异，因此对于相关产品使用结果不作任何保证亦不负不良结果所导致的损害责任。
此说明书内所有资料，亦不得作为侵犯版权之证据。

