

## 滚镀镍光剂(洁白型) BL-102

### 药浴组成

名称	浓度范围	标准
硫酸镍(NiSO <sub>4</sub> ·6H <sub>2</sub> O)	200-300g/LTR	250 g/LTR
氯化镍(NiCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O)	50-70 g/LTR	60g/LTR
硼酸(H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> )	40-50 g/LTR	45 g/LTR
NO-23 (柔软剂)	8-12ml/LTR	10ml/LTR
BL-102(填平剂)	0.3-0.8ml/LTR	0.5 ml/LTR
KWN(湿润剂)	0.2-0.5ml/LTR	0.3 ml/LTR
浴温	40-60°C	50°C
PH	4.0-5.0	4.5
浴电压	8-15V	
过滤	连续过滤	

### 特性

镀层清亮洁白、柔软性、覆盖力及深镀力优良；具有厚重饱满度的光泽感，出光快、性能稳定，操作范围广，不易产生分解物，容易管理和维护。

### 使用范围

适用于日用小五金类、拉链、纽扣类、电子产品或以镍作表层后，需再镀其他颜色的底层镍。

### 包装规格

25kg/桶

### 补给方法

NO-23	100-150ml/KAH
BL-102	100-150 ml/KAH
湿润剂(KWN)	30-50 ml/KAH

